

Sistema de fixação para frentes finas – EXPANDO T

Planificação

Área de emprego – EXPANDO T


EXPANDO T é ideal para a fixação de ferragens Blum em materiais finos de placa na construção de móveis.

Para uma estabilidade e firmeza suficientes, podem ser empregados materiais de placa a partir de 8 mm de espessura.

Área de aplicação e recomendação de processamento

Materiais testados pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm ²)	Torque de aperto mínimo (Nm)
Aglomerado	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3

Profundidade de furação | Seleção do parafuso – EXPANDO T



Para a bucha EXPANDO T avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4.

Dependendo do comprimento do parafuso, a profundidade de furação na bucha avulsa deve ser a menor possível.

BT Profundidade de furação


ES Profundidade de penetração – Parafuso

ES mín. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Pedra e cerâmica +0.2/-0.1 mm

Montagem – EXPANDO T



Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado.

Sumário

Sinopse – AVENTOS HS	31
Sinopse – AVENTOS HL	37
Sinopse – AVENTOS HK top	43
Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Sinopse – LEGRABOX	191
Sinopse – MERIVOBX	257
Estabilização frente/fundo para frentes finas	239

Mais sobre nosso novo sistema de fixação EXPANDO T

Short-URL

www.blum.com/EXPANDO_T_3



Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL

www.blum.com/a720

