



Sistemas de correções

MOVENTO ◀


Técnica de acoplamento – Extensão total ◀◀

MOVENTO com BLUMOTION – 760H/766H

Planificação


Espaço ocupado no gabinete

* Vide Fixação das guias do gabinete




Gaveta/gaveta interna

SKW Largura livre da gaveta
LW Largura livre do gabinete




Gaveta

SKL Comprimento da gaveta
NL Comprimento nominal
* Adicionais + 12 mm com estabilização lateral



Gaveta interna

ISKL Comprimento da gaveta interna
SKL Comprimento da gaveta
NL Comprimento nominal
* Adicionais + 3 mm com regulagem de profundidade



Posição do parafuso das guias do gabinete

Guia do gabinete 760H – 40 kg


Comprimento nom. NL (mm)

250, 270


300 - 350

380 - 520


550, 600



Trabalho com gavetas



Utilizar gabarito para furações
T65.1000.02



Utilizar gabarito para furações
T65.1000.02


Guia do gabinete 766H – 60 kg

Comprimento nom. NL (mm)

450

500 - 600

650 - 750



Notas


** Regulagem lateral limitada em espessura de parede lateral da gaveta de 16 mm e simultaneamente em utilização total da tolerância da largura livre da gaveta SKW

Sumário


Sinopse – MOVENTO	459
Sinopse – SERVO-DRIVE para MOVENTO/TANDEM	505
Sinopse – ORGA-LINE para MOVENTO/TANDEM	583
Acessórios	464
Fixação das guias do gabinete	470
Montagem, desmontagem e ajuste	471
Sinopse – Ajudas de Montagem	605
Outras informações técnicas	684




Acoplamento



Gaveta pronta




Gaveta três lados




Gaveta interna

Regulagem




Regulagem lateral
Bilateralmente com acoplamento
 ± 1.5 mm

Regulagem lateral limitada em espessura de parede lateral da gaveta de 16 mm e simultaneamente em utilização total da tolerância da largura livre da gaveta




Regulagem lateral
Compensação com corredeira
direita posterior


Regulagem




Regulagem da altura
 $+ 3$ mm



Regulagem - Inclinação




Regulagem de profundidade
Com ajuste de profundidade
298.7600
 ± 2 mm





Regulagem de profundidade
Com TIP-ON
 $- 1/+ 2$ mm

Enganchar e desenganchar gaveta



Enganchar



Desenganchar